

用于塑料桶

CDS® 1

桶用抽吸保护型封闭器



CDS® 1 系统是运输和抽吸危险性液体的安全标准。保护您的客户和环境，同时提升您的公司形象

Tri-Sure®
MORE THAN CLOSURES



DRUM DISPENSE CLOSURES

工作原理

本产品的研发严格遵守了国际标准，CDS 1 桶用抽吸保护型封闭器是为那些在危险液体抽吸过程中寻求保障的客户提供的特殊系统。CDS 1 装置保证在完全干式的状态下耦合和退耦，没有任何液体和气体的泄露。系统两端都是密封的，在产品抽吸之前，过程中或之后，一个“止回”的设计可以允许空气进入容器中但不会有气体泄露出来

世界范围内最大限度的确保安全性

基于我们在工业包装密封系统领域卓越的专业知识，CDS1 装置可以用于任何液体的无接触抽吸。结合Tri-Sure 封闭器全球销售服务网络，技术支持和工具制作，创新型的 CDS1 桶用抽吸保护型封闭器装置是抽吸有毒有害液体的理想选择。

安装简单，使用方便



安全的液体运输解决方案

经过一系列严谨的材料筛选制作而成的 CDS1 可以提供已被验证过的保护以抵御绝大多数腐蚀性化学制剂。

我们标准的 CDS1 是采用高密度聚乙烯做抽吸器，耦合器和汲取管；三元乙丙橡胶和氟橡胶用于密封器件和阀门；弹簧使用不锈钢材料。特殊要求，用尼龙（代替高密度聚乙烯）和高抗冲高耐磨高分子聚乙烯（替代不锈钢）材质也都可以实现。

理想的健康、安全和环境的解决方案

避免人员接触

要抽吸危险或有毒的化学制剂，只要简单地将 CDS1 的连接器连接到提取阀门上，独特的“干式中断”装置避免了操作人员接触到桶内的溶液。

杜绝有毒气体和蒸气的溢出

CDS1 的内置单向阀在抽吸桶内液体的时候可以使空气进入桶内同时又阻止了水蒸气的泄露，这样就有效的防止气阻或桶壁塌陷从而保证产品的安全抽吸。

杜绝泄露

“干式中断”型 CDS 桶内抽取器和连机器保证了在连接、抽吸和断开连接的整个过程中，桶内溶液没有任何滴洒现象。这是一个能够广泛使用的系统。

避免了对已灌装容器不必要的人工操作

采用 CDS 装置，容器可以在垂直状态就被排空，减少了操作步骤，提高了工作场合的安全性。





提供最佳的排空方式

定制长度的抽取管能够实现最佳排空，提高了安全性能并具有经济实用性

保护环境

为适用于容器要求，CDS1 已经达到了联合国通过的有关危险品的运输标准。从制造商到用户，整个环节都有来自我们全球销售和服务网络中心的实地技术支持。




选项


- G2 和 56x4 的内螺纹容器都可用
- 适用于广泛的颜色范围，可选择在抽取器、阀门和连接器的顶部以模压的方式体现公司的商标
- 标准的可弯曲抽取管是低密度聚乙烯材质依据客户要求确定管长（取决于容器类型）从而对管尾进行特殊的截取。也可以提供延长的可弯曲抽取管。
- 标准附件是三元乙丙橡胶或者 AFLASS 材质的密封圈和阀门，带不锈钢弹簧
- 特殊用途的情况下，CDS1 可以用尼龙代替高密度聚乙烯，弹簧的材质建议使用高抗冲高耐磨高分子聚乙烯而不是不锈钢

优势

- ✓ 适合大小塑料桶、大型钢桶和吨包装
- ✓ 保护您的客户和环境
- ✓ 高度的定制权以适合您的特定使用
- ✓ 焊接的抽取管消除了空气入侵的风险，使 CDS1 具有实用性
- ✓ 止回”阀门可以允许空气进入桶内同时由无任何气体溢出



我们的产品是应客户要求按照最高标准制造的，当我们的组件被与其他低劣的仿冒品混用时，我们将无法担保产品质量，所以请确保您只使用 Tri-Sure 原厂正品，以获得最优的密封保障。



需要更多的信息，样品或报价资料，请就近联系 Tri-Sure 封闭器全球销售服务中心在当地的服务机构。Tri-Sure®，Tab-Seal®，4s®，UNI-GRIP®，ULTRA-BOND®，Poly-Vent®，Plastirob® 是注册商标。

